




表面処理 TREATMENT
プロテクター：銀色／青色塗装
カバー：青色塗装

表面仕上 ROUGHNESS
____ (____)



製造業者： 本体に表示。 CHIYODA SEIKI カバー・プロテクターに表示。
圧力調整器の種類： S2 「型式、注意表示シール」に記載。
製造年月日の表示： 本体裏面に刻印。(例) 2401
24：製造年(西暦の下2桁)、01：製造月(2桁表示)
最高入口圧力： 15.0 MPa 「型式、注意表示シール」に記載。
使用ガス： 酸素 「型式、注意表示シール」に記載。
最高使用圧力： 0.99 MPa 「型式、注意表示シール」に記載。(JIS B 6803による)

G4	プロテクター止メナット	SS400	1	M4
G3	プロテクター止メビス	SS400	1	M4
G2	後面プロテクター	SPCC	1	
G1	前面プロテクター	SPCC	1	
50	欠番	-	-	-
49	欠番	-	-	-
48	欠番	-	-	-

47	欠番	-	-	-
△46	型式、注意表示シール	テトロン	1	
45	ロック用Oリング	NBR	1	SM-5
44	ロック用ワッシャ	C3604B	1	
43	色別シール	テトロン	1	
42	遮断弁ナット用Oリング	NBR	1	P-9
41	消炎フィルターパッキン	NBR	2	
40	消炎フィルターリング	C3604B	1	
39	消炎フィルター	SUS316L	1	
38	復元銘板	AL, テトロン	1	
37	ガイド	C3604B	1	
36	ロックスプリング	SUS304WP-B	1	
35	ロック用Oリング	NBR	1	P-8
34	ロックピン	C3604B	1	
33	遮断弁ナット	C3604B	1	
32	遮断スプリング	SUS304WP-B	1	
31	遮断器	C3604B	1	
30	逆止弁スプリング	SUS304WP-B	1	
29	逆止弁用Oリング	NBR	1	SM-3
28	逆止弁	C3604B	1	
27	逃シ弁調整ネジ	C3604B	1	
26	逃シ弁スプリング	SUS304WP-B	1	
25	逃シ弁バルブ	C3604B	1	ディスク: CR
△24	圧力計パッキン	A5056BD-F	2	
23	欠番	-	-	-
22	欠番	-	-	-
21	低圧圧力計	要部C3604B	1	Aφ60x2.5MPa x G1/4"
20	高圧圧力計	要部C3604B	1	Aφ60x 25MPa x G1/4"
19	フィルターホルダー	C3604B	1	
18	オスネジナット	C3604B	1	
17	足ネジ	C3604B	1	
16	フィルター	CAC406	1	焼結合金 63μm
15	バルブスプリング	SUS304WP-B	1	
14	安定器	C3604B	1	
13	バルブ	C3604B	1	ディスク: PA66 △
12	シート	C3604B	1	
11	バルブ押シ	C3604B	1	
10	ダイヤフラム	CR	1	
9	受圧板	SPCC	1	
8	調整スプリング	SWP-B	1	
△7	スプリング押エ	SS400	1	
6	欠番	-	-	-
5	欠番	-	-	-
4	欠番	-	-	-
△3	押シネジハンドル	ABS, C3604B	1	M12x1.5
△2	カバー	ADC12	1	
1	本体	C3771B	1	

経歴 CARRIER	符号理由 SYM REASON	△2	B	過圧防止機構の変更、金アミの撤廃、シールの変更 圧力計パッキンの材質変更 (C1100B→A5056BD-F)	2023.10.10	龍村	後出	承認 APPROVED	後出	設備 PLAN	名称 TITLE 溶断器用圧力調整器 S2 スタウト調整器 酸素仏式 安全器内蔵型			
		△1	B	ディスクの材質を変更(PCTFE→PA66)	2022.4.12	樋口(浩)	後出	設計 DESIGNED	澤谷					
		改訂理由 REASON				改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED			作図 DRAWN	川端	
		客先要求 A. CLIENT REQ.				設計変更 B. DESIGN CHANGE	誤記訂正 C. MIS-ENTRY CORR.	その他 D. OTHERS	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD					
作成日 DATE 2020.7.20											個数 Q'TY 1	単位 DIMENSION mm	図番 DWG.No. SRS-SO-A-G-03	REV. △