

EA305R、EA305S メルティングポット取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

※EA305Rは廃番となりました。

【仕様】

- 本体 アルミニウム製
- 温度範囲 75～250℃
(注:調節ダイヤルはF° /℃表記)
- 電源 AC115V (接地2P)
- 消費電力 600W

品 番	容 量
EA305R	0.9L
EA305S	1.9L

電源プラグ 接地2P



接地2Pプラグから2Pプラグへの変換プラグ及び昇圧トランスのご利用をお勧めします。



温度調節ダイヤル部 拡大



注意

- 熱くなりますので十分気を付けて下さい
- 操作中、作業者はポットから離れないで下さい
- 可燃性物質から1m以上遠ざけて下さい
- 発火元になる恐れがあります
- 容量50%以下では操作しないで下さい
- ホットメルトコーティングに着火する恐れがありますので、直接火にかけたり、ホットプレートやガス器具等では決して加熱しないで下さい
- メルティングポットを長時間使用しない際は、コンセントを抜くか、調節ダイヤルを左へ回し温度を下げて下さい
- アイテムをポットへ浸ける際は蓋をして下さい
- 作業には、保護手袋、保護メガネを着用して下さい

【ご使用前に】

本体へ取っ手、蓋にツマミをそれぞれ取り付けて下さい。

【使用方法】

ホットメルトコーティングを用意します。

1. 電源はコンセントを差し込むと入ります。
2. 温度設定はダイヤルを右に回して行って下さい
※ホットメルトコーティングの溶解温度を参考にして下さい。
3. ご使用後はダイヤルを左に回し、必ずコンセントを抜いて下さい。

(参考)

1～2秒間、アイテムをコーティングへ浸けて下さい。
コーティングの厚みは、温度を上げたり下げたり、前もって温める事によって変えられます。
もしアイテムを完全に覆ってコーティングしたいのであれば、2回浸けるか、ファイバークラス製、ナイロン製のひもを使用し浸けて下さい。
コーティングを剥がすコツとして、対象に切れ目を入れ、バナナの皮を剥くようにして剥がす方法もあります。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929