

溶接フェンス


快適な作業環境を創造する




特長

- フレームはイレクターを使用しておりますのでどなたにも簡単に組み立てられます。
- キャスター付ですので移動も簡単です。
- ジョイントを利用することにより、A・B型を組み合わせることも可能です。

(例) 接続+単体+接続



(例) 単体+接続



溶接作業時に発生する紫外線・アーク光から作業者の目を保護するための難燃フィルムをセットした衝立です。
作業用途に応じサイズを5種類・カラーを4色用意しております。足の部分は、**キャスター付が標準**です。



固定足(キャスターなし)



イレクターパイプの構造

プラスチック




接着剤

(鋼鉄パイプとプラスチックの接着)

鋼鉄パイプ

内面塗装



規格品



A 型

W2000×H2000

全色ご用意しています。



B 型

W1000×H2000




2015 型

W2000×H1500



1500 型

W1500×H1500



1015 型

W1000×H1500


グリーン以外の3色をご用意しています。

旭産業株式会社

<http://www.asahisangyou.com/>

フィルムの特長

- アキレスウェルディングフィルムを使用しています。
- 溶接作業時に発生する紫外線その他の有害なアーク光線を遮断し、目と作業の安全を守ります。しかも作業は、外部から確認できます。
- 優れた難燃性は、定評ある〈アキレスフラーレ〉の技術を生かした防災認定商品。防災対策も万全です。
- 4色の異なる透明度による使い分けができます。(作業から離れている所、作業をよく確認したい時はイエロー、目に優しいブルー、近い所ではグリーン、大量のアーク光が発生する所ではダークグリーン)



標準規格物性

厚み	目付重量	抗張力	伸び	引裂強度	耐寒性	酸素指数	全光線透過率
0.35mm	438g/m ²	タテ 9.15 ヨコ 7.92 kg/cm	タテ 320 ヨコ 330 %	タテ 2.03 ヨコ 1.92 kg	タテ -34 ヨコ -31 ℃	25.5	74%イエロー 33%ブルー 8%グリーン 1%ダークグリーン

※データは平均測定値で保証値ではありません。


耐薬品性

塩素10%	硫酸10%	酢酸5%	水酸化ナトリウム10%	アンモニア水10%	エチルアルコール50%	アセトン95%	ベンゼン95%	ホルマリン	四塩化炭素95%	灯油
◎	◎	◎	◎	◎	×	△	×	◎	×	△

評価:良 ◎ > ○ > △ > × > ×× 悪

☆厚地品 原反規格

厚み 0.7mm 1000mm 幅 × 20m 巻 ■ (財) 日本防災協会 防災試験 No.AT940141 合格



☆通常品 原反規格

厚み0.35mm 1370mm 幅 × 40m 巻・2050mm 幅 × 30m 巻 ■ (財) 日本防災協会 防災試験 No.AT860027 合格

