

現場の声をカタチにしました
YUTYUTY

特許出願中

電気不要！
ほったらかしで排水完了

サイフォンチューパー

【非電動サイフォン式排水ポンプ】

セット内容:吸水部1 ポンプ1 スプリングホース2、ホースバンド4
ホースジョイント1
※内径φ15mmの水道ホースをお客様でご用意ください
ホースは長さ10M～20M推奨

使用上のご注意

●本体部分(入口)と水道ホース口(出口)の高低差がある方が水量が多くなります●使用後はスプリングホース内の水をすべて取り除いてください。水が残ると劣化の原因になります●ポンプは足で踏まないでください。破損する恐れがあります●火のそばや高温になる場所に置かないでください●直射日光による劣化を防ぐため、なるべく日の当たらないところで保管してください

企画販売元:株式会社結一産業 072-251-3504





裏面に設置方法を記載

Y-GS004
MADE IN CHINA



設置手順


①本体(円盤)→②スプリングホース(長)→③ポンプ→
④スプリングホース(短)→⑤ホースジョイント→
水道ホース(別途用意)の順番で接続する




上図面⑤の先端に
水道ホース(別途)を
取り付ける
本体を段差スラブ等水の
溜まっている場所にセット




水道ホースの先端を配管または
足場の外へ出します
(この時できるだけ下方へ先端が
来るようにした方が水の抜ける
スピードが上がる)



ポンプを使用し吸水を開始して
ください。水が水道ホースの
先端から出るまで続けてください
(スプリングホース内の空気が
抜けるとスムーズに流水します)



水が流れ始めると排水完了まで
放置します




排水完了後、
スプリングホース内の水を
抜いて保管してください

サイズ 吸水部:φ170 ポンプ本体長さ:227mm
スプリングホース1:1500mm
スプリングホース2:300mm ホースジョイント差込口外径:φ16
総重量:約1.8kg

主材質 吸水部:スチール 排水ポンプ:VA+PE スプリングホース:PVC
ホースジョイント:PP ホースバンド:ステンレス

サイフォンとは



水道ホース10M使用

- ①高低差700mmの場合
10分間で約63ℓ
②高低差2000mmの場合
10分間で約103ℓ

※自社調べ

