

## 1. ケーブルジョイント (オス/メス)

- 300A溶接機用
- ネジ止め式
- ゴムカバー付き
- 長さ 200mm
- 重さ 300g

- ◆ 当ケーブルジョイントは、テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで専用ジョイントに簡単に脱着ができますから、電線のねじれる恐れがまったくなく、接続部の温度上昇も極めて低い特徴を持っています。
- ◆ また、使用中自重により自然脱落することがなく、接続部の絶縁被覆も二重構造の防滴型及び回転防止型となっていますので安全です。
- ◆ 電線接続法式はネジ止め式です。

## 2. ケーブル

- ケーブル長 10m
- このケーブルは主として、アーク溶接機の二次側に用いる溶接用ケーブルです。
- 導線用1種ケーブル  
(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)
- 仕上げ外径 14.5mm
  - 導体
    - 公称断面積 38mm<sup>2</sup>
    - 構成 素線数/素線径 mm
    - 7/34/0.45
    - 外径 9.1mm
  - 紙テープ
    - 巻き厚さ 約0.1mm
  - シース厚さ 2.6mm
  - 許容電流 連続 150A

