

EA316EB

ヒーター付圧力調整器

炭酸ガス用

本器は小型で熱効率の良い専用ヒーターの採用により、安定したガス圧力と流量が得られる圧力調整器であります。

■特長

- (1) 小型で熱効率の良い構造です。
 - (2) 温度上昇がひと目でわかるサーモワッペンが付いています。(50°C表示)
- アーク溶接、飲料、食品工業、鑄造工業、植物栽培促進、一般工業等。

■仕様

使用ガス	主として炭酸ガス
一次圧力	MAX14.7MPa
調整圧力	0.1~0.3MPa
最大流量	25
1次圧力計	—
2次圧力計	0~0.6MPa
流量計	2~25
重量	1.85

- 電源 :100V
- ヒーター容量:190W
- コード長さ :2.0m
- サイホン式ポンベは使用できません。
- 接続
入口側:W22×14山ナット
出口側:M12×P1.0(φ6mmホース口付)
- ゲージ取付ネジサイズ PF 1/4"