

EA339B, BB 銅・樹脂管用ラチェットパイプカッター

適用が幅広く外径
15.88mmに対応。

替刃

ボディはアルミで軽く、
表面処理は耐摩耗性
に優れたクロームメッキ
仕上げ。

刃は専用薄刃なので、
切断面がきれいです。
カッターは自動送り機構
により、一定の送り量
(力)を保ち無理な力が
加わりません。





ハンドル振り角度は8°で
切断が可能、狭い箇所での
切断に威力を発揮。

廃番
EA339B

EA339BB





~~EA339B~~ 廃番

適用外径 : 15.88 ~ 35mm

銅管	水道用硬質塩ビ管	水道用ポリエチレン管	ガス用ポリエチレン管
			
最大肉厚 1.65mm	最大肉厚 3.5mm	最大肉厚 5.0mm	最大肉厚 3.4mm
呼び 1/2" ~ 1 1/4"	呼び 13 ~ 25	呼び 10 ~ 25	呼び 20 ~ 25

EA339BB


適用外径 : 35 ~ 66mm

銅管	水道用硬質塩ビ管	水道用ポリエチレン管	ガス用ポリエチレン管
			
最大肉厚 2.03mm	最大肉厚 4.5mm	最大肉厚 6.5mm	最大肉厚 5.5mm
呼び 1 1/4" ~ 2 1/2"	呼び 30 ~ 50	呼び 25 ~ 50	呼び 25 ~ 50

[使用状態比較]



[サイズ]




	L	W	R	H	▼g
EA339B	240	102	70	54	960
EA339BB	335	135	90	62	1650

[用途]

・水道用給水から各種業界(電気・ガス等)配管の切断

[使用方法]



ロータリーヘッドを回し、本体とロータリーヘッドの開口部を合わせます。



カッタがじゃまでパイプが入らない場合、ノブを回しパイプが挟める所までカッタを移動させます。



パイプをローラーに当てノブが少しかたくなるまで回し、カッタで挟み込みます。



グリップを前後に動かすと、ロータリーヘッドが回転し、自動カッタ送り機構により、パイプ切断作業が行えます。