



**仕様**

最高圧力	3.5 MPa		電動機	単相 100V - 0.2kW - 4P			
周波数	50 Hz	吸水量	2.8L/min	回転数	1440 rpm	電流	5.6 A
	60 Hz		3.3L/min		1710 rpm		5.0 A
ピストン径	25 mm		ストローク	4 mm		本機質量	9 Kg
付属品	1/2×1.8m 吸水ホース, 1/4×10m 高压ホース, 9×1.8m 余水ホース						
	ストレーナー, 水槽, ノズルセット						

4	...	尺度	1/2	作図	御業	型式	KY-20A
3	...	単位	mm	検図	北濱	名称	テストポンプ
2	...	承認		設計		図番	No.32020-110
1	...	改訂	年月日	記事	印	株式会社	キョーワ
TEL (06) 6933-8585							