

耐溶剤用手袋

シリコンは特定の溶剤*に対して耐性があります。
使用中に樹脂が溶けたり使用後に硬化したりしません。

※耐溶剤用の仕様ですので、耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。

＊ 特定の溶剤
メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ
アセトニトリル、ニトロベンゼン、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)等

溶出試験

ほとんどの物質が検出されず、ポリウレタンの安全性を証明しています。
「検出下限値」は燃焼ガス試験の定量下限値と同義です。

発火点試験 (ASTM E 659)

試験日: 2005年9月20日		
試験項目	H200	
	アウター	インナー
発火点(℃)	448	429

試験依頼先: 勤化学物質評価研究機構

試験項目	H200	H202	検出下限値
	耐熱用	耐溶剤用	
臭素イオン(Br ⁻)	不検出	不検出	0.1
カルシウム(Ca)	不検出	不検出	0.2
塩素イオン(Cl ⁻)	0.1	0.2	0.1
フッ素イオン(F ⁻)	不検出	不検出	0.1
ナトリウム(Na)	0.05	0.1	0.05
硝酸イオン(NO ₃ ⁻)	不検出	不検出	0.1
リン酸イオン(PO ₄ ³⁻)	不検出	不検出	0.1
カリウム(K)	0.05	不検出	0.05
銅(Cu)	不検出	不検出	0.1

試験依頼先: 勤化学物質評価研究機構



機械的強度に優れた裏地付タイプ

ダイロ-ブ H201

裏地有

サイズ	L
長さ(mm)	330
裏地	化繊
厚み(mm)	1.15(裏地含)
色	半透明

EA品番: EA354DD-43



作業性を重視した薄手タイプ

ダイロ-ブ H202

裏地無

パウダーフリー

サイズ	S	M	L
長さ(mm)	300		
裏地	無		
厚み(mm)	0.35		
色	透明		

EA品番: EA354DD-46…Mサイズ
EA354DD-47…Lサイズ



H202の厚手タイプ

ダイロ-ブ H203

裏地無

パウダーフリー

サイズ	S	M	L	LL
長さ(mm)	300			
裏地	無			
厚み(mm)	0.75			
色	半透明			

EA品番: EA354DD-41…Mサイズ
EA354DD-42…Lサイズ
EA354DD-42B…LLサイズ