

EA425CE-41~113 ハーフユニオン

特長：耐蝕性・耐薬品性に優れています。
 高温・高圧に対応
 あらゆる分野に使用できます。

- ステンレス製 (SUS316)
- 使用温度……-196～600℃



(単位: mm)

品番	適用パイプ外径 T	P (Rねじ)	A	B	C	D	E	F (HEX)	G (HEX)	H
EA425CE-41	4	1/8"	35.8	11	17.8	15.3	3.5	14	14	28.5
EA425CE-61	6	1/8"	35.9	11	17.9	15.4	5	14	14	28.5
EA425CE-62	6	1/4"	37.9	13	17.9	15.4	5	14	14	30.5
EA425CE-63	6	3/8"	38.9	14	17.9	15.4	5	17	14	31.5
EA425CE-82	8	1/4"	38.8	13	18.8	16.8	6	14	15.87	31
EA425CE-83	8	3/8"	39.8	14	18.8	16.8	6	17	15.87	32
EA425CE-102	10	1/4"	39.8	13	19.8	17.8	7	17	19	32
EA425CE-103	10	3/8"	40.8	14	19.8	17.8	8	17	19	33
EA425CE-104	10	1/2"	46.3	19	19.8	17.8	8	22	19	38.5
EA425CE-113	12	3/8"	43.8	14	22.8	22.8	9	22	23	33

■外形寸法図

