

φ8、φ10用樹脂製スリーブ式銅管継手 施工者様への注意事項

	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。		この記号は、してはいけない『禁止』内容です。
---	---------------------------	---	------------------------

 強制	<p>・以下の仕様を必ず守って下さい。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>最高許容圧力</td> <td>0.6MPa</td> </tr> <tr> <td>使用温度範囲</td> <td>-20℃～60℃</td> </tr> <tr> <td>使用流体</td> <td>JIS1号灯油(白灯油)</td> </tr> </table> <p>・押えナットは、必ず手締め後2～3回転を目安に締付けて下さい。</p>	最高許容圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20℃～60℃	使用流体	JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力	0.6MPa						
使用温度範囲	-20℃～60℃						
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)						
 禁止	<p>・埋設してはいけません。 また直接地面へ設置してはいけません。 腐食の原因になります。</p> <p>・改造や組替えをしてはいけません。 φ8用とφ10用の部品に互換性はありません。 各銅管サイズに適した継手を使用して下さい。</p> <p>・樹脂製スリーブを黄銅製スリーブへ組替えてはいけません。</p>						

株式会社 **オンダ** 製作所

URL <https://www.onda.co.jp/>

●営業本部 〒501-3263
岐阜県関市広見851番地の3
TEL (0575)24-8585 (代)

商品の技術的なお問合せ専用回線です。
(ご注文は営業窓口へお願いいたします。)

お客様相談窓口  0120-12-8585

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

材質：紙