



## A16995 シンプルレベルバンド

押し込みタイプの排水管レベル調整バンド。

- パイプは押し込むだけの簡単作業です(カチッと音が鳴るまで押し込んでください)。
- 高耐食溶融めっき銅板製。●耐火二層管用もあります。



VU管  
50A~100A  
VP管用  
40A~100A



耐火二層管用 (TVP仕様) 40A~65A  
※75A~100Aは形状が変わります。

単位 (mm)

### ■ VU管用

サイズコード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W (全幅)	L (パイプ下面高さ)	耐荷重 (kg)
EA440CL-1 0019	50A-135	60~135	60	138	30	120
-2 0023	50A-205	130~205	60	138	100	120
-3 0038	75A-150	75~150	89	168	32	120
-4 0042	75A-220	145~220	89	168	102	120
-5 0057	100A-145	70~145	114	192	13	120
0061	100A-215	140~215	114	192	83	120

### ■ 遮音管用 (SVU仕様)

※参考数値 (数値に関しては各メーカーにより異なります。)

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W (全幅)	L (パイプ下面高さ)	耐荷重 (kg)
EA440CL-21 0409	50A-130	54~130	68	154	20	120
-22 0413	50A-200	129~200	68	154	90	120
-23 0428	75A-130	60~127	97	168	11	120
-25 0432	75A-200	122~197	97	168	73	120
-24 0447	100A-155	84~160	122	209	23	120
0451	100A-225	154~230	122	209	93	120

### ■ VP管用

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W (全幅)	L (パイプ下面高さ)	耐荷重 (kg)
EA440CL-41 0076	40A-120	45~120	48	138	21	120
-42 0095	40A-190	115~190	48	138	91	120
-43 0108	40A-275	140~275	48	138	115	120
-44 0112	50A-120	45~120	60	138	15	120
-45 0127	50A-200	115~190	60	138	85	120
-46 0131	50A-275	140~275	60	138	110	120
-47 0146	65A-130	53~128	76	154	15	120
-48 0165	65A-200	123~198	76	154	85	120
-49 0170	65A-280	147~282	76	154	109	120
-50 0184	75A-135	62~137	89	168	18	120
-51 0199	75A-210	132~207	89	168	88	120
-52 0201	75A-300	156~296	89	168	112	120
-53 0343	100A-145	70~145	114	192	13	120
-54 0358	100A-215	140~215	114	192	83	120
-55 0362	100A-300	160~300	114	192	105	120

### ■ 耐火二層管用 (TVP仕様)

単位 (mm)

サイズコード	サイズ	スライド範囲	適合管外径	W (全幅)	L (パイプ下面高さ)	耐荷重 (kg)
0216	40A-120	45~120	60~62.5	138	16	120
0235	40A-200	115~190	60~62.5	138	86	120
0240	40A-275	140~275	60~62.5	138	111	120
0254	50A-130	53~128	72.5~74.5	154	17	120
0269	50A-200	123~198	72.5~74.5	154	87	120
0273	50A-280	147~282	72.5~74.5	154	111	120
0288	65A-135	62~137	88.5~91	168	18	120
0292	65A-210	132~207	88.5~91	168	88	120
0305	65A-290	156~296	88.5~91	168	112	120
0310	75A-130	62~129	101~103	168	10	120
0324	75A-200	124~199	101~103	168	75	120
0339	75A-290	148~288	101~103	168	99	120
0377	100A-155	80~155	126~129	209	20	120
0381	100A-225	150~225	126~129	209	91	120
0396	100A-310	170~310	126~129	209	115	120

※スライド範囲は、パイプの中心高さの表示です。