

# EA463EE-2A(バンドツール) 取扱説明書

(アメリカ)


このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## 仕様


- 適合バンド.....EA463BC-50 ~ -228  
EA463EB-3
- 全長.....205mm

## 使用方法


- (1) 適したバンド(巾1/4", 3/8")の長さに切る。  
(カッターレバーを本体と直角にし、開いた溝にバンドを通し、さらにレバーを広げると切断できます。)




- (3) ロックレバーを下に押し、ラチェットレンチを前方に押し、バンドを張る。




- (5) カッターレバーを持ち上げて、余分のバンドを切ります。



- (2) バックルに、バンドを通して留め金を形づくりませう。一方をバックルの下で折曲げ、他方をホースに巻きバックルを通して、工具の先に差し込んで、テンション軸の溝に入れる。



- (4) 十分に張りができたら、ロックレバーをはなし、しっかり止めるために工具を逆に倒す。



- (6) バックルの耳を軽くたたいて完成です。ラチェットレンチの後で、たたいてください。



- (7) ロックレバーを持ち上げて、テンション軸のバンドを取ります。ラチェットを少し逆にし、本体よりラチェットレンチを取ります。



**ツールを使用するときは必ず保護メガネを装着してください。  
あまり無理に引張らないでください。ひきちぎれる恐れがあります。**

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929