

# EA463EE-4(バンドツール) 取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ■仕様

- 適応バンドサイズ…3/16” (4.77mm~3/4” (19.05mm)
- 引張り能力…1080kgf
- 全長…280mm
- 重量…2.0kg
- カッター内蔵

## ■適合バンド

EA463BC-50・EA463BC-88・EA463BC-127・EA463BC-177・EA463BC-228  
EA463BD-35  
EA463BE-25・EA463BE-44・EA463BE-70  
EA463E-3~EA463E-6・EA463E-14・EA463E-16  
EA463EB-3~EA463EB-6  
EA463EG-2~EA463EG-6

## ■適合バックル

EA463EC-3~EA463EC-6 (EA463EB-3~EA463EB-6用バックル)  
EA463EJ-2~EA463EJ-6 (EA463E-3~EA463E-6・EA463EG-2~EA463EG-6用バックル)

## ■使用方法

(1)バンドをバックルに通し バンドを対象物に巻く。




(2)何回か対象物の周りに、バックルを通して巻く。

(2重巻きバンドは1重巻きバンドより放射状の圧縮が大きい)バンドの端をバックルの下へ曲げる。



(3)バンドを工具の先端の広げた溝に入れ、親指でグリッパーレバーを押して工具のハンドルを回してバンドを張る。バンドグリッパーレバーが張りで動けなくなったら、グリッパーレバーを押さえる必要は、ありません。




(4)ハンドルで張りを作っている一方で、バックルのブリッジに指を置く。ハンドルを回していくとバックルを通して止まるのを感じた時、最大の圧力で固定しています。ハンドルを回すのを止める。




(5)全体をバックルの方に倒しハンドルを  
反時計方向に廻し、張りを弱める。


バックルの上を巻く



(6)バンドを切るために、カッティングハンドルを引く。



(7)バンドの短い部分を親指で押さえながら、  
工具を取除きます。



(8)親指で押さえながら、バンドの両耳を金づちで  
たたいて固定する。

