

A10299 防振吊Aタイプ


配管、機器の防振用吊金具。重量物用。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10299 防振吊Aタイプ

単位 (mm)

サイズコード	型式	静的ばね定数 (kgf/cm)	たわみ (mm)	ゴム硬度	荷重範囲 (kgf)	吊ボルト径	入数 (個)
0012	AD-550	506	1.4~4.3	50°	71 ~ 220	W ⁵ / ₈	
0027	AD-560	861	1.5~4.2	60°	100.7~350.5	W ⁵ / ₈	
0031	AD-660	1336	2.0~4.3	60°	170.0~452.0	W ³ / ₄	



※製品は必ずダブルナットでお取付けください。

A10302 防振枠のみ (A型)

防振吊ADシリーズの枠のみ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10302 防振枠のみ (A型)

単位 (mm)

サイズコード	型式	A	C	H	t
0077	AD-550	82	65	108	3.2
0081	AD-560	102	80	130	3.2
0096	AD-660	118	100	150	3.2

A10301 防振吊W型


配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10301 防振吊W型

単位 (mm)

サイズコード	型式	静的ばね定数 (kgf/cm)	たわみ (mm)	ゴム硬度	吊ボルト径	荷重範囲 (kgf)	ケース入数 (個)
EA440AX-71	0012 AD-340W	30.0	0.7~5.7	40°	W ³ / ₈	2.2~ 17.2	
-72	0027 AD-350W	46.0	0.9~6.8	50°	W ³ / ₈	4.0~ 32.0	
-73	0031 AD-360W	64.0	0.9~7.1	60°	W ³ / ₈	5.8~ 46.0	
-74	0046 AD-450W	71.5	0.9~7.0	50°	W ¹ / ₂	6.3~ 50.4	
	0065 AD-460W	123.5	1.8~8.1	60°	W ¹ / ₂	22.4~ 101.2	
	0070 AD-550W	253.0	1.4~8.6	60°	W ⁵ / ₈	35.5~ 220	
	0084 AD-560W	430.5	1.5~8.4	60°	W ⁵ / ₈	50.0~ 350.5	
	0099 AD-660W	668.0	2.0~8.6	60°	W ³ / ₄	85.0~ 452.0	



A10302 防振枠のみ (W型)

防振吊ADシリーズの枠のみ。

●有色クロメートめっき仕上げ。

品番コード A10302 防振枠のみ (W型)

単位 (mm)

サイズコード	型式	A	C	H	t
0109	AD-3W	47	40	85	2.3
	AD-3W	47	40	85	2.3
	AD-3W	47	40	85	2.3
0113	AD-4W	61	45	100	3.2
	AD-4W	61	45	100	3.2
0128	AD-550W	82	65	142	3.2
0132	AD-560W	102	80	170	3.2
0147	AD-660W	118	100	180	3.2