

SX-W2 ステンバンド / CX-W4 オールステンバンド

Gemi はドイツ発祥の伝統的なブランドのバンドです。
 私たちは一流を目指してたえずプロセスや製品の技術機能の開発をつづけています。
 そうした開発から生まれたのが、Gemi SX-T クランプです。

Gemi SX-T

DIN規格3017.1対応です。ハウジングが組み込まれ、クランプ力を均等に配分します。ハウジングによって、出てきたバンドをより安全に誘導できます。また、ショートハウジングサドルがホースに最適なコンタクト圧力をかけます。さらに、スクリューサポートカラーのおかげでより迅速なアセンブリが可能になり、ソケットやスクリュードライバーのポジショニングもしやすくなりました。Gemi SX-Tクランプの新ラインナップが徹底的なテストを経ていることはいうまでもありません。テストではDIN3017のテストトルクをあっさり上回り、アイドルトルク、締め付けトルク、クランプ力のコンビネーションも理想的でした。

1 箱（大サイズは袋入）10 個入

●W2 SUS430 / W4 SUS304（オールステンレス）2種類ご用意



セット商品

●GE-S15

ケース入りで取扱いしやすい



セット内容 W2


- 8-12mm 20 個
- 10-16mm 20 個
- 16-27mm 20 個
- 20-32mm 10 個
- 25-40mm 10 個
- 35-50mm 10 個

使用用途




- 自動車整備・補修など
 - 農業用・ガーデニングホースなど
 - 産業用・工業ホースなど
- 用途多彩

製品特徴



高レベルのクランプ力を均等に配分

DIN3017 にもとづいた SX-T は、以下の技術的、機能的パラメータを充たしています。
 ・アイドルトルク ・最大トルク ・締め付け力




Gemi仕様表

材 質	品 名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W2	SX-T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W2	SX T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 16	16 ~ 27	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 20	20 ~ 32	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 25	25 ~ 40	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T9 35	35 ~ 50	9	11.3±1	24±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W2	SX T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 100	100 ~ 120	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 110	110 ~ 130	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 120	120 ~ 140	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W2	SX T12 130	130 ~ 150	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350

材 質	品 名	サイズ (mm)	バンド幅 A (mm)	寸法 B (mm)	寸法 C (mm)	寸法 D (mm)	推奨トルク (Nm)	推奨締付スピード (max RPM)
W4	CX T9 8	8 ~ 12	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX T9 10	10 ~ 16	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	2-2.5	350
W4	CX T9 12	12 ~ 20	9	11.3±1	21±1	0.6±0.1	3-3.5	350
W4	CX T12 16	16 ~ 27	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 20	20 ~ 32	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 25	25 ~ 40	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 35	35 ~ 50	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 40	40 ~ 60	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 50	50 ~ 70	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 60	60 ~ 80	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 70	70 ~ 90	12	14.6±1	30±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 80	80 ~ 100	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350
W4	CX T12 90	90 ~ 110	12	14.6±1	36.5±1	0.8±0.1	5-5.5	350


寸法図

W2



寸法図

W4



W2		SX-T9 バンド厚み 0.6mm	SX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジは亜鉛コーティングされた炭素鋼で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS430 ステンレス鋼製です。
W4		CX-T9 バンド厚み 0.6mm	CX-T12 バンド厚み 0.8mm	ネジはすずメッキの 302HQ ステンレス鋼製で作成されています。 ハウジングとバンド部分は SUS304 ステンレス鋼製です。