

TOTO

バルブ部

TH655型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1 安全上の注意

⚠ 注意



バルブ部は絶対に分解しないでください。

特殊組立をしておりますので、破損します。



バルブ部を取り外す際は、必ず止水栓または元栓を閉めてから行ってください。

湯水が噴き出して、やけどや家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。




閉める

2 部品の確認

このバルブ部はシングルサーモ混合栓用です。


同梱部品




3-1 取替方法

1 旧バルブ部の取り外し


① インデックスとリングを外す。



② 止めねじ、座金、レバーハンドルを外す。



③ ハンドルカバー、スリップディスクを外す。




3-2

④ カートリッジ押えを反時計回りに回し、取り外す。



⑤ インデックスガイド、樹脂ブッシュ、セラミックバルブ、パッキン、ガイドリングを外す。



注意

カートリッジ押えを取り外す際、水栓本体を別売の本体締付保持工具 (TZ36) で固定してください。




2 新バルブ部の取り付け

注意

カートリッジを水栓本体に組み込むまでは、決して封印には触れず、レバーを動かさないでください。レバーを動かすと十分にすり合わせをしたセラミック板が離れ、止水不良の原因となります。

① 水栓本体内部に異物がないことを確認する。

異物がないことを確認





② レバーの封印 (テープ) を外さずに切り欠き部の方向性に注意しながらバルブ部を取り付ける。

注意

● カートリッジをポリ袋から取り出すときは、必ずケースを持ってください。


● カートリッジ下面のパッキンとガイドリングが外れていないか確認してください。



裏面へつづく

3 カートリッジ押えの取り付け

インデックスガイドを指でおさえながらカートリッジ押えを手締めし、セラミックバルブとインデックスガイドの位置決めがずれていないことを確認したあと、強く締め付ける。



注意

- カートリッジ押えを取り付ける際、水栓本体を別売の本体締付保持工具 (TZ36) で固定してください。
- 取付完了後、レバーの封印 (テープ) を外してください。

4 レバーハンドルの取り付け


- ④ハンドルカバー、スリップディスクを取り付ける。

注意

スリップディスクを必ず入れてください。


- ⑤止めねじ、座金、レバーハンドルを取り付ける。

- ⑥インデックスとリングを取り付ける。



点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。



水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

- ①パッキン、ガイドリングは入っていますか？

- ②傷、ごみかみ、詰まりはありませんか？

➡ 3-2 - ②「新バルブ部の取り付け」参照

- ③カートリッジ押えは十分に締め付けていますか？

➡ 3-3 - ③「カートリッジの取り付け」参照

ガタツキの確認

ガタツキがないか確認してください。

- ④レバーハンドルがガタついていませんか？

- ⑤ハンドルカバーとスパウトが当たっていませんか？

➡ 3-3 - ④「レバーハンドルの取り付け」参照

- ⑥インデックスガイドがずれていませんか？

➡ 3-2 - ②「新バルブ部の取り付け」参照