

EA440BS-15~100 鋼管用吊バンド


特長: 蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。  
 作業性、安全性を最優先させた商品です。  
 配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。  
 配管時に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。  
 ボルト、ナットの落下の危険性はありません。

材質: スチール製 電気亜鉛メッキ仕上

サイズ:

	径称 (A)	呼び径 (B)	適合管外 径 SGP	使用材料厚 さ×幅	使用ボルト 太さ×長さ	D	F	H	吊ボルト 径
EA440BS-15	15A	1/2	21.7	1.8×25	1/4×20	26	8.0	60	3/8
EA440BS-20	20A	3/4	27.2					64	
EA440BS-25	25A	1	34.0					68	
EA440BS-32	32A	1 1/4	42.7					73	
EA440BS-40	40A	1 1/2	48.6					76	
EA440BS-50	50A	2	60.5					82	
EA440BS-65	65A	2 1/2	76.3	2.3×25	5/16×20	90			
EA440BS-80	80A	3	89.1			96			
EA440BS-100	100A	4	114.3			109			

SGPサイズ(吊用タン3/8) 15A, 20A, 25A, 32A, 40A…ボルト平径10mm  
 50A, 65A, 80A, 100A…ボルト平径12mm



## 吊配管支持金具の概念

- ・吊バンドに代表される吊は遺憾支持金具類は、基本的に横走り管を天井から支持する目的で作られた製品群です。
  - ・垂直方向の荷重に対し強度を得られる設計 となっています。
  - ・吊配管支持金具類ご使用の際は横はしり管の吊支持の基本にそった用途に合わせていただきますようお願いいたします。
- I. 吊バンド類…定められたパイプの定められた径のバンドを定められた間隔でお使いください。
  - II. 巻バンド類…許容静荷重をご確認ください。
  - III. エイム・ハンガー類…許容静荷重及び製品の取り付け方法にご注意ください。
  - IV. 防振金具、ゴム類…適正荷重範囲にご注意ください。
  - V. 吊用タン、ロック類…管径に応じた規準吊ボルト径以上の適合サイズ製品でご使用ください。

