

EA440DA-6~DC-38

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径交差
EA441DA-6	6	300	0.03	±0.06
EA441DA-8	8	300	0.05	±0.06
EA441DA-10	10	300	0.07	±0.06
EA441DA-12	12	300	0.1	±0.06
EA441DA-15	15	300	0.16	±0.08
EA441DA-20	20	300	0.27	±0.33
EA441DA-22	22	300	0.33	±0.33
EA441DA-25	25	300	0.42	±0.33
EA441DA-30	30	300	0.61	±0.39
EA441DA-32	32	300	0.69	±0.39
EA441DA-34	34	300	0.78	±0.39
EA441DA-35	35	300	0.83	±0.39
EA441DA-38	38	300	0.97	±0.39
EA441DB-6	6	600	0.05	±0.06
EA441DB-8	8	600	0.09	±0.06
EA441DB-10	10	600	0.14	±0.06
EA441DB-12	12	600	0.2	±0.06
EA441DB-15	15	600	0.3	±0.08
EA441DB-20	20	600	0.54	±0.33
EA441DB-22	22	600	0.65	±0.33
EA441DB-25	25	600	0.84	±0.33
EA441DB-30	30	600	1.2	±0.39
EA441DB-32	32	600	1.37	±0.39
EA441DB-34	32	600	1.54	±0.39
EA441DB-35	32	600	1.64	±0.39
EA441DB-38	32	600	1.93	±0.39

品番	径(mm)	全長(mm)	重量(Kg)	外径交差
EA441DC-6	6	1200	0.1	±0.06
EA441DC-8	8	1200	0.17	±0.06
EA441DC-10	10	1200	0.27	±0.06
EA441DC-12	12	1200	0.39	±0.06
EA441DC-15	15	1200	0.6	±0.08
EA441DC-20	20	1200	1.07	±0.33
EA441DC-22	22	1200	1.29	±0.33
EA441DC-25	25	1200	1.66	±0.33
EA441DC-30	30	1200	2.39	±0.39
EA441DC-32	32	1200	2.72	±0.39
EA441DC-34	34	1200	3.07	±0.39
EA441DC-35	35	1200	3.25	±0.39
EA441DC-38	38	1200	3.83	±0.39



(アルミ丸棒(A2017))

- JIS規格… H4040 A2017BD 外径6マル～15マル
H4040 A2017BE 外径20マル～38マル
 - 調質… T4 (焼入れを行い、自然時効させたもの)
 - 特色… 銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
 - 用途… 航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される
 - 切断方法・切断交差… バンドソー切断 (-0、+3)
- ※商品に材質識別の為、一部(黄)色塗っております。

●成分

	Si けい素	Fe 鉄	Cu 銅	Mn マンガン	Mgマグネシウム	Cr クローム	Zn 亜鉛	その他	Al アルミニウム
A2017B	0.2~0.8	0.7以下	3.5~4.5	0.4~1.0	0.4~0.8	0.1以下	0.25以下	Zr+Ti0.2以下	残部