



| 呼径 A (B) | L | H 約 | E | B | ③ ガラス | | ⑥ ボルト | ④ ガasket | 重量 (kg) 約 | 数量 | 備考 |
|-------------|-----|--------|----|-----|-------|----|-------|------------|-----------------|----|----|
| | | | | | Dg | tg | NxM | ⑤ クッション | | | |
| 15 (1/2) | 95 | 69 | 40 | 63 | 50 | 6 | 4x M8 | φ50xφ40xt1 | 1.0 | | |
| 20 (3/4) | 100 | 74 | 40 | 63 | 50 | 6 | 4x M8 | 50x 40x 1 | 1.0 | | |
| 25 (1) | 120 | 90 | 50 | 77 | 65 | 8 | 4xM10 | 65x 52x 1 | 2.0 | | |
| 32 (1¼) | 140 | 106 | 65 | 94 | 80 | 10 | 4xM12 | 80x 67x 1 | 3.5 | | |
| 40 (1½) | 145 | 112 | 65 | 94 | 80 | 10 | 4xM12 | 80x 67x 1 | 3.5 | | |
| 50 (2) | 160 | 132 | 80 | 107 | 95 | 12 | 4xM12 | 95x 82x 1 | 5.0 | | |

御 引 合 先

| | |
|----------------------------------|------------|
| 名 称 | サイトグラス |
| 型 式 | GE13S |
| 呼 径 | 左 下 参 照 |
| 接 続 | Rc |
| 設 計 圧 力 | 1.0 MPaG |
| 設 計 温 度 | 150 ° C |
| 耐 圧 試 験 | ワシノ標準検査による |
| 気 密 試 験 (AIR or N ₂) | |

| PART NO. | PART NAME | MATERIAL | REQ'D NO. | REMARKS |
|----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 8 | ワッシャ | SUS304 | N×2 | |
| 7 | | | | |
| 6 | ボルト | SUS304 | N×2 | |
| 5 | クッション | PTFE | 2 | |
| 4 | ガスケット | PTFE | 2 | |
| 3 | ガラス | 強化ガラス | 2 | |
| 2 | カバー | SCS13A | 2 | |
| 1 | ボデー | SCS13A | 1 | |

BILL OF MATERIAL

WASINO KIKI CO.,LTD.

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------|-----|---------|-------------|------|
| MODEL | GE13S | | | △ | | |
| NAME | ステンレス鋳鋼製サイトグラス | | | △ | | |
| DATE | 26, Dec, 2025 | SCALE | △ | | | |
| APPROVED | K.F | CHECKED | M.H | NO. | DESCRIPTION | BY |
| DESIGN | | DRAWN | M.Y | DWG.NO. | GA3251-2 | REV. |