

SW 2011				符号×数 Part	変更事項 Revision Record		担当者 Changed	日付 Date	確認 Checked	日付 Date	承認 Approved	日付 Date																					
適用アルミフレーム／ Applicable Aluminium Frame 板厚：5.5～6mm Wall Thickness 溝幅：10mm Slot Width 40・45mm角タイプ 40・45mm Square Type 使用インシュロックタイ／ Applicable Tie T18～T60タイプ T18～T60Type 寸法単位／Dimension Units mm 性能／Performance 仕様／Specification				<table><thead><tr><th rowspan="2">材質 Material</th><th rowspan="2">色 Color</th><th rowspan="2">取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)</th><th>UL</th><th rowspan="2">A</th><th rowspan="2">B</th><th rowspan="2">C</th><th rowspan="2">D</th><th rowspan="2">E</th><th rowspan="2">F</th></tr><tr><th>主原料 Material</th></tr></thead><tbody><tr><td>66ナイロン 標準 PA66 Standard</td><td>乳白色 Natural</td><td>-40℃～+85℃</td><td>UL94 V-2</td><td>28</td><td>20.5</td><td>(φ21)</td><td>12.5</td><td>9.9</td><td>17.5</td></tr></tbody></table>									材質 Material	色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D	E	F	主原料 Material	66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	28	20.5	(φ21)	12.5	9.9	17.5
				材質 Material	色 Color	取付後使用温度範囲 Temperature Range (After Installation)	UL	A	B	C	D	E				F																	
							主原料 Material																										
				66ナイロン 標準 PA66 Standard	乳白色 Natural	-40℃～+85℃	UL94 V-2	28	20.5	(φ21)	12.5	9.9	17.5																				
本製図の著作権はヘルマンタイトン(株)に属し、事前の書面での許可無く第三者にもらしたり複写することを禁ずる。		製図／Drawn	07/10/2014	Y. Sakamoto	尺度／Scale		1：1																										
The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.		承認／Approved	07/10/2014	K. Yasuhara	製品名／型番／Title アルミフレーム用固定具／AFLM40 Aluminium Frame Rail Mount																												
		図面番号／Drawing-No. 14156-23-401							用紙 D. Size	A4																							
		HellermannTyton Co., Ltd.							ページ Sheet	1/1																							