



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			



型 式	BH-500SH
L寸法 (mm)	500
結束径 (max)	φ140
耐荷重 (kg)	10.0
温度範囲	-20°C~80°C
着色	オレンジ

2	丸フック	1	29627
1	連結ベルト	1	-
No.	部品名	個数	コード

				コード	29630
COMPONENTS	部品名 万能フッカー			APPD 承認	CHCK 検図
MODEL	品番 BH-500SH			DESN 設計	DEF 製図
MATERIAL	材質 PA6	REMARKS 備考	耐候性 グレード		
1台分個数	3AD 三角法	SCALE 尺度	1/1	作成日	2005. 8. 30
NICHIDO IND. CO., LTD			出図コード	K-BH-500SH	
日動工業株式会社			HM-A3		