

EA506AB-17A
(コンテナ)

Ver.1.1

- ハンドルの取付けによりネスティングもスタッキングも可能
- 内容量 81.2L



- 外寸 670X470X333mm
- 内寸 624X424X320mm
(有効内寸 584×384×306)

- 材質 本体 :PP(ポリプロピレン)
ハンドル:スチール

- 圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 505kg


コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。

- 底面形状 網目タイプ(格子リブ) 目 8X8mm
- ネスティングの高さ 145mm
- 重量 3.27kg



ポリプロピレン特性

- | (長所) | (短所) |
|------------|---------|
| ・成形加工性 | ・低温耐衝撃性 |
| ・ヒンジ特性 | ・耐候性 |
| ・耐薬品性 | ・帯電性 |
| ・低比重 | ・そり、ヒケ |
| ・電気絶縁性 | |
| ・耐水性 | |
| ・耐ストレスクラック | |



外寸 AXBXC
内寸 DXEXF
有効内寸 GXHXI
ネスティング高さ K

