

品番	サイズ(mm)	刃幅(mm)	柄幅(mm)	柄厚み(mm)	重量(g)
EA519MD-21	150	12.5	10	5	60
EA519MD-22	180	12.5	10	5	70
EA519MD-23	240	20	18	8	240
EA519MD-24	300	20	18	8	320
EA519MD-25	360	20	18	8	400
EA519MD-26	450	21	20	11	720
EA519MD-27	600	26	25	13	1430
EA519MD-28	750	27	25	13	1800
EA519MD-29	900	29	25	16	2430

(平バール)


○ 異形特殊鋼材を使用

- 完全焼入れを施し、強力タイプに仕上がっています。
- 軽量で曲がりにくい。



EA519MD-21とEA591MD-22は
両端が釘抜き状になっています。

柄 断面



長方形四隅にRをつけ、
水平面上下にR(強化のため)