

☐ 金属製キャスター

重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスター

Erector System

YJ・YK イレクター・一般兼用タイプ




■ 仕様

種類	車輪径	車輪材質	品番	質量 (kg)	最大積載質量 (kg)	プレートサイズ (F1xP2)	取付ピッチ (P1xP2)	取付ピッチ (P3)	穴径 (D1)	ねじ径 (D2)	偏心 (E)	車輪取付高 (H)	軸径	寸法単位: mm							
自由車	200	ゴム	YJ-200 [YJ-200S]	3.64[3.96]	250	140x112	112x80	125	φ 11.5	M8	58	250	20								
		ポリウレタン	YJ-200U [YJ-200SU]	3.95[4.36]																	
		ナイロン	YJ-200N [YJ-200SN]	2.83[3.15]																	
		導電性ゴム	YJ-200E [YJ-200SE]	3.74[3.94]																	
	180	ゴム	YJ-180	3.24	220							240									
	150	ゴム	YJ-150 [YJ-150S]	2.39[2.62]	200	120x104	90x80	107	φ 11	M8	45	198									
		ポリウレタン	YJ-150U [YJ-150SU]	2.60[2.81]																	
		導電性ゴム	YJ-150E [YJ-150SE]	2.38[2.59]																	
		130	ゴム	YJ-130 [YJ-130S]									2.00[2.22]	180					40	177	
		ポリウレタン	YJ-130U [YJ-130SU]	2.14[2.33]																	
導電性ゴム		YJ-130E [YJ-130SE]	2.01[2.22]																		
固定車	200	ゴム	YK-200	3.05	250	154x103	112x63	125	φ 11.5	-	-	250	20								
		ポリウレタン	YK-200U	3.36																	
		ナイロン	YK-200N	2.24																	
		導電性ゴム	YK-200E	3.03																	
	180	ゴム	YK-180	2.66	220							240									
	150	ゴム	YK-150	1.83	200	138x94	100x56	105	φ 11	-	-	-	198								
		ポリウレタン	YK-150U	2.10																	
		導電性ゴム	YK-150E	1.84																	
		130	ゴム	YK-130										1.63	180						177
		ポリウレタン	YK-130U	1.76																	
導電性ゴム		YK-130E	1.63																		

品番、質量の [ ]内はストッパー付を表しています。車輪軸にベアリングを使用しています。


■ 寸法図



■ 取付方法 「キャスター取付上のご注意・使用上のご注意」をお読みください。

●イレクターパイプへの取り付け

イレクターパイプ(φ28・φ32・φ42)に取り付ける場合は、下図のようにキャスター取付部品を使用して取り付けます。



φ28  
イレクター

φ32  
イレクター

φ42  
イレクター

ステン  
イレクター

クリフ  
フォーム  
フラン  
コン

キャ  
スター