

昇降作業台（油圧シリンダー式）

用 途

室内での軽作業に/事務作業のサイドテーブルとして/部品加工、梱包、組立検査など

■ 作業台高さは作業者や用途に合わせて無段階で調整が可能です。

■ 油圧シリンダー使用のため重量物にも対応、下降はワンタッチで行えます。

■ チルト機能付、最大30度まで角度を調整ができます（SHSH-200-45Cに適用）。

■ SHSH-200-45Cのテーブル天板は傷がつきにくいメラミン化粧板を採用、SHSH-500-50はスチールメラミン焼付塗装仕上げです。

■ 高さ調整：フリーロックガスシリンダー

フレーム材質：スチール（メラミン焼付塗装）



SHSH-200-45C
(EA520XE-2)



SHSH-500-50

単位：mm

型 式	テーブル寸法 W×D	テーブル高さ W×D（ストローク）	車 輪	車輪 材質	ペダル回数 早送り / 標準	耐荷重
SHSH-200-45C	450×450	680～1010（330）	ブレーキ付自在車：φ63	ゴム	-/42	200kg
SHSH-500-50	500×500	680～1000（320）	ブレーキ付自在車：φ100	ゴム	18/42	500kg