

取扱い中止

品番	仕様	外寸(mm)	内寸(mm)	有効内寸(mm)	内容量	圧縮荷重
EA506AG-21	本体のみ	1,340 × 865 × 688	1,230 × 755 × 550	1,215 × 740 × 532	503.0L	245.0KN
EA506AG-22	排水栓付	1,340 × 865 × 688	1,230 × 755 × 550	1,215 × 740 × 532	503.0L	245.0KN
<del>EA506AG-23</del>	<del>キャスター付</del>	<del>1,340 × 865 × 688</del>	<del>1,230 × 755 × 550</del>	<del>1,215 × 740 × 532</del>	<del>503.0L</del>	<del>245.0KN</del>
EA506AG-24	キャスター・排水栓付	1,340 × 865 × 688	1,230 × 755 × 550	1,215 × 740 × 532	503.0L	245.0KN
EA506AG-25	フタ	1,366 × 891 × 54	—	—	—	—

○特長

- ・2方向からのフォークリフトの使用が可能。安定した段積みが可能。
- ・短側面の下段には折返し形状の把手を設けており、2人・4人でコンテナの移動が可能。
- ・コンテナ内部のRを大きくし、洗浄性、内容物の離脱性に優れています。
- ・長側の対角2ヶ所に内容量を示すメモリが入っており、軽量に便利です。目盛を対角方向に設けているため、傾斜した床面でも軽量が可能。
- ・段積みは、標準フォークリフトで3段まで可能です。
- ・フタはEA506AG-21～24共通です。

○材質…本体:ポリプロピレン フタ:ポリオレフィン

- キャスター(AG-23、-24)…サイズ:φ150mm (固定キャスター・自在キャスター各2個)  
 材質:ゴムキャスター  
 耐荷重:500kg

- 排水栓(AG-22、-24)…サイズ:1・1/2インチ  
 短側面下部取り付け  
 ※取り付けられています。



○使用上の注意

- 静電気発生への注意  
 プラスチック製コンテナは、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電機ショックを受けることがありますので、ご注意ください。
- 火気厳禁  
 可燃性の樹脂で作られています。溶接の火花や直火などに当てますと着火し、火災の恐れがありますので、ご注意ください。
- 衝撃強度の低下  
 極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがあります。
- すべりへの注意  
 濡れた手で持ち運ぶるとすべり落とすなどの危険がありますのでご注意ください。
- 使用場所の注意  
 凸凹や傾斜面での使用は避け、なるべく平坦な場所でご使用ください。  
 砂利道、バラスを敷いたところ、倉庫の段差のあるところなど安定の悪い箇所での使用は避けてください。荷崩れの原因となります。
- 保管時の注意  
 空きコンテナを保管するときは、高く積みますと地震・強風などの外的要因にて倒壊する恐れがありますので、ご注意ください。  
 また、強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。
- EA506AG-24には、フォークリフトは使用できません。

○安全に長期間ご使用いただくために

- 直射日光を避ける  
 直射日光に長時間暴露すると、物性が低下しますのでできるだけ直射日光を避けて保管してください。
- 耐薬品性について  
 強酸薬品、海面活性材、有機溶剤、油などの付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こることがありますので、ご使用押される場合はこれらの薬品が付着しないようご注意ください。  
 付着した場合は、布などで綺麗に拭取ってからご使用ください。
- 耐衝撃性について  
 放り投げたり、上に飛び乗ったり、積荷などを落としたりしないでください。