


手動式パワーリフターエコノミータイプ

基本機能を追求したエコノミータイプ。全機種早揚り装置付にグレードアップ。
さらに、好評につきポンプペダルを標準にしました。

- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 透明ガードパネルの採用による広い視界。
- 小型、軽量だから小回り抜群。
- スプロケットカバー付。



〔特 許〕
早揚り装置 (内蔵)
軽負荷時はフォークの上昇スピードが2〜3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越えると、通常スピードに自動切替になる安全設計です。



揚高1200mm
PL-H200-12S



揚高1200mm
PL-H350-12S



揚高1500mm
PL-H350-15S



揚高1500mm
PL-H500-15S



揚高1500mm
PL-H650-15S

■手動式パワーリフター(エコノミータイプ)仕様

仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)			脚幅 (mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	動力源	上昇回数 (回)	車体質量 (kg)
				長さ	ロードセンター	スライド外 幅	外幅	内幅								
(EA520YH-2A~5A)																
型式		A ₁	A	B	C	D	E ₁	E ₂	F	G	H					
PL-H200-8S	200	75	850	550	300	135~470	470	356	935	530	1,200	ゴム	ウレタン	油圧	16 (8)	47
-2A PL-H200-12S		(90)	1,200								1,550	125×38	75×32	足踏	24 (12)	53
-3A PL-H350-12S	350					165~530	510	396	1,170	575	1,600				55 (18)	84
PL-H350-15S		80	1,500	650	350						1,900				69 (23)	89
-5A PL-H500-12S	500	(95)	1,200			215~575	550	400	1,180	625	1,600	ゴム	ウレタン		55 (18)	96
PL-H500-15S											1,900	80×38	80×38		69 (23)	103
PL-H650-15S	650		1,500	800	400	265~575		350	1,335		1,925	ウレタン	80×73		104 (36)	125

※最低位の()内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。
※エコノミータイプ(350~650)の改造対応は出来ません。

※上昇回数の()内の数値は無負荷時早揚り回数です。

■寸法図 (PL-H-Sタイプ)

