


EA521VM-150F(丸・精密ヤスリ 中目)

全長: 150mm



φ 5. 85

(単位 mm)

(スイス製:精密ヤスリの1種・規格2)

材質:クロームスチール

硬度:65HRc ±2

目の粗さ:油目(31/cm)

歯数の確認の仕方

①ヤスリの目数(ファイルナンバー)を確認します。

②ヤスリの種類、長さを確認します。

規格 長さ	ファイルカットナンバー					
	000	00	0	1	2	3
精密ファイル 1"から3. 5"(長さ)		20	25	31	38	46
精密ファイル 4"から8"(長さ)	12	16	20	25	31	38
精密ファイル 10"から12"(長さ)	9	12	16	20	25	31
ニードルヤスリ		20	25	31	38	46
エスケープメントファイル		20	25	31	38	46
ライフラー	16		25	31	38	46
マシンファイル	12	16	20	25	31	

例)カットナンバー0の精密ヤスリ 3. 5"もの=25D/cm

D/cm=歯数 par cm

③上記表で読み出した数値を下記の表で合わせるとカットの深さを確認できます。

D/cm	12	16	20	25	31	38	46	68
Min(μ m)	1.8	1.6	1.1	0.7	0.5	0.3	0.25	0.2
Max(μ m)	3.8	3.2	2.6	2	1.5	1.2	1	0.8