


EA522EB-4 ダイヤモンド砥石

◆仕様

- ・ 砥石サイズ…152×51×19mm
- ・ 粗さ…平仕上、9ミクロン、#1200

◆特長

- ・ ミクロンサイズの単一分子の結晶構造のダイヤモンドが、正確にけずってあるスチールに電気メッキしてあるニッケルに接合してあります。
- ・ 注入式塑造されたポリカーポネートは、平らな研磨面を維持するために必要な剛性を高めています。
- ・ 革新的なくぼんだ水玉模様がDMT社の独自な点です。
- ・ 研いでいる間に出る金属のクズを除去するスペースを作ること、ダイヤモンド面を清潔に保ち、早く効率的にあらゆる材質を研ぐことができます。
- ・ 最も硬い材質として知られているダイヤモンドは、カップイドスチールエッジを含む全ての木材加工工具をすばやく研ぐことができる能率的な研磨材です。
- ・ DMT社のダイヤモンドヤスリは標準的なヤスリに比べて
フラットーくぼんだり、溝がついたりしにくい
簡単ー軽いストロークでエッジを鋭利にすることができます
頑丈ー長持ちさせるために最高の工業品質基準に製造されています
清潔ー潤滑には水を使用します。手の汚れるオイルは使用しません
安全ー手で研ぐことで硬度に影響を与える熱の発生をおさえます



◆用途

- ・ 鋭いナイフや木材加工工具の最終仕上に細目のヤスリで磨いた後の使用をお勧めします。