


EA522VC-1~-12

(糸鋸刃)


材質 工具鋼(焼入れ錆止め加工)




			歯数	全長	A	B
取扱中止	EA522VC-1	6/0	32	130	0.36	0.18
取扱中止	EA522VC-2	5/0	28	130	0.4	0.2
取扱中止	EA522VC-3	4/0	26.5	130	0.44	0.22
取扱中止	EA522VC-4	3/0	23.5	130	0.48	0.24
取扱中止	EA522VC-5	2/0	22	130	0.52	0.26
取扱中止	EA522VC-6	0	20.5	130	0.58	0.28
取扱中止	EA522VC-7	1	19	130	0.63	0.3
取扱中止	EA522VC-8	2	17.5	130	0.7	0.34
取扱中止	EA522VC-9	3	16	130	0.74	0.36
取扱中止	EA522VC-10	4	15	130	0.8	0.38
	EA522VC-11	5	14	130	0.85	0.4
取扱中止	EA522VC-12	6	13.5	130	0.94	0.44

* 歯数/cm

(刃形状)




(使用例)




(参考)

EA522VA-2



EA522VA-3



などに使用できます。

(単位 mm)