

EA526DF-30~80 L型クランプ(油圧式)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.1


【特長】

- ・油圧式で強力に締め付けが出来、片手で固定できます。
- ・レバーを後方にすると油圧が解放され瞬時にリリースが出来ます。
- ・ハンドル部は360°回転します。

【仕様】


- ・締め付け能力…1000kgf

品番	口の開き(b)	口の深さ(a)	重量
EA526DF-30	0~300mm	107mm	3.1kg
EA526DF-50	0~500mm	107mm	3.59kg
EA526DF-60	0~600mm	107mm	3.66kg
EA526DF-80	0~800mm	107mm	4.25kg



【操作方法】


クランプする



- ・ノブTをaの位置に回します。
(レバーの方へ回す)

- ・レバーPを握るとピストンが出ます。
作業を行う時は、bの位置に戻して下さい。

リリースする



- ・ノブTをbの位置からaの位置に回し、
レバーPを上に上げると、ピストンが入ります。

- ・ノブTをaの位置からbの位置に回します。

改造しないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我する場合があります。
- ・作業工程に支障を来たす場合があります。

