



製品詳細

SUS ニッパ



仕様

製品番号	切断可能径(mm)(Max)	切断可能径(mm)(Max)	寸法(mm)	寸法(mm)	寸法(mm)	寸法(mm)	質量(g)	材質	EA品番
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SKN-150	0.8	1.2	16	50	9.5	160	180	マルテンサイト系 ステンレス	EA536AJ-160

ご使用上の注意

- 警告** • 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護メガネを着用してください。
/ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 注意** • 支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
/ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.
- SUSツールは非磁性ではありません。/ SUS tools are not nonmagnetic.