

□ 金属製キャスター 重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスター

Erector System

YJC・YKC φ 28 イレクター専用タイプ



自由車
YJC-100S



自由車
YJC-100



固定車
YKC-100


仕様

寸法単位：mm

種類	車輪径	車輪材質	品番	質量 (kg)	最大積載質量 (kg)	プレートサイズ (F1×F2)	偏心 (E)	車輪取付高 (H)	軸径
自由車	100	ゴム	YJC-100 [YJC-100S]	0.90[1.03]	80	96.4×90	35	126	12
固定車	100	ゴム	YKC-100	0.68	80	114×96	—	126	12

品番、質量の [] 内はストッパー付を表しています。

寸法図



取付方法 「キャスター取付上のご注意・使用上のご注意」をお読みください。

●イレクターパイプへの取り付け

イレクターパイプ(φ28) に取り付ける場合は、下図のようにキャスター取付部品を使用して取り付けます。
YJC・YKC キャスターはイレクターパイプ(φ28) と樹脂ジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。

●取付時の注意事項

YJC・YKC キャスターには取付向きがあります。
下図のように向きに注意して取り付けてください。(間違っているとガタツキが生じます。)

