

「安全性」と「環境性」に「メンテナンス性」を加え、全機種デザインを一新

フォークリフトの要素を持ち、高い位置での出し入れに最適な運搬機。
実績の豊富なスタンダードタイプと、コストを抑えたエコノミータイプ、
手動油圧式、電動バッテリー式、自走式と、豊富なラインアップで様々な
ニーズをカバーします。



PL-D500-15



PL-H500-15



キースイッチ



搭載型充電器



キャスターカバー



スプロケットカバー

特 徴

操作性

✔ 早揚り装置（特許）

軽負荷時はフォークの上昇スピードが2～3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越えると通常スピードに自動切り替えされる安全設計です。
(PL-H350-15 を除く手動式パワーリフター全機に搭載)

✔ ソフトアップ機構（特許）

独自のソフトアップバルブで荷崩れを防止。
微調整の必要な作業や、不安定な荷物の積み下ろしに威力を発揮します。
(エコノミータイプを除くバッテリー式パワーリフター全機に採用。)

✔ 新機能 FETチョッパ方式

自走式パワーリフターには、FETチョッパ方式（電子制御無段変速）を採用。
走行スピードを自由自在に調整し、スムーズな走りを実現します。

安全性

✔ パーキングブレーキ

安全で確実な強力ブレーキが、操作性と作業性を作業性をバックアップ。
（エコミータイプを除く全機種に搭載。）

✔ 透明大型ガードパネル

作業者の前面に大型の透明ガードパネルを採用し、安全性を確保。
ガードパネルにはPET材を使用し、環境にも配慮しました。

✔ 自動積荷チェックバルブ

最大積載量を超えると、リフトの上昇がストップ。
過積載（オーバーロード）を防ぎ、作業者と製品を保護します。

メンテナンス性

✔ 搭載型充電器

バッテリー式パワーリフターは、自動充電器で簡単充電。
充電状況はランプでお知らせします。
（AC100V電源、2m のコードリール付き）

✔ LEDインディケーター

バッテリーの残量を一目で確認する事ができます。

✔ バッテリーブラケット

ブラケットの位置を変える事で、簡単にメンテナンスができます。

シリーズ一覧

手動式パワーリフター



- 全機種キャスターカバーを標準装備。
- 強力な足踏みパーキングブレーキ付き。
- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 環境に配慮した無鉛塗装。
- 軽くてクリーンな樹脂製スプロケットカバーを採用。
- 小型、軽量だから小回り抜群。

■ 手動式エコノミータイプ

型 式	最 大 積 載 量 (mm)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク(mm)		脚幅(mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車体 質量 (kg)
		A1	A	長さ	スライド外幅	外幅	内幅				
				B	D	E1	E2				
PL-H200- 8S	200	75 (90)	850	550	135～470	470	356	935	530	1200	47
PL-H200-12S			1200							1550	53
PL-H350-12S	350	80 (95)	1500	650	165～530	510	396	1170	575	1600	84
PL-H350-15S										1900	89
PL-H500-12S	500		1200		215～575	550	400	1180	625	1600	96

※ 最低位の()内の数値は、フォークを脚部にかぶせた場合です。

※ エコノミータイプ(350～650)の改造対応はできません。

メーカー型番	EA品番
PL-H200-8S	EA520YH-1
PL-H200-12S	EA520YH-2
PL-H350-12S	EA520YH-3
PL-H350-15S	EA520YH-4
PL-H500-12S	EA520YH-5

