


手動式パワーリフターエコノミータイプ

基本機能を追求したエコノミータイプ。全機種早揚り装置付にグレードアップ。
さらに、好評につきポンプペダルを標準にしました。

- 安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。
- 透明ガードパネルの採用による広い視界。
- 小型、軽量だから小回り抜群。
- スプロケットカバー付。



【特 許】
早揚り装置（内蔵）
軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり、作業効率がアップ。
一定の荷重を越え、通常スピードに自動切替になる安全設計です。



揚高1200mm

PL-H200-12S
EA520YH-2



揚高1200mm

PL-H350-12S
EA520YH-3



揚高1500mm

PL-H350-15S
EA520YH-4



揚高1500mm

PL-H500-15S

(EA520YH-1~5)

■手動式パワーリフター（エコノミータイプ）仕様

型式	仕 様 最大積載質量 (kg)	最 大 最低位 (mm)	最 大 最高位 (mm)	フォーク(mm)			脚 幅 (mm)		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	動力源	上昇 回数 (回)	車体 質量 (kg)
				長さ	ロード センター	スライド 外 幅	外幅	内幅								
-1 PL-H200- 8S	200	75	850	550	300	135~ 470	470	356	935	530	1,200	125X38	ゴム	油圧 足踏	16 (8)	47
-2 PL-H200-12S		(90)	1,200								1,550		ウレタン		24 (12)	53
-3 PL-H350-12S	350	80				165~ 530	510	396	1,170	575	1,600		75X32		55 (18)	84
-4 PL-H350-15S		(95)	1,500	650	350						1,900		ゴム		69 (23)	89
-5 PL-H500-12S	500		1,200			215~ 575	550	400	1,180	625	1,600	150X40	ウレタン		55 (18)	96

※最低位の () 内の数値はフォークを脚部にかぶせた場合です。
※エコノミータイプ (350~650) の改造対応は出来ません。

※上昇回数の () 内の数値は無負荷時早揚り回数です。

■寸法図 (PL-HSタイプ)

