

EA524EB-1 超硬付スクレーパー

刃物の材質	特殊刃物鋼 (タングステンカーバイト合金)	柄の材質	鉄
焼入れ硬度	タングステンカーバイト合金を 1100℃で焼結してあります。	柄のサイズ 全長	φ24×255 255mm
刃物の板厚 刃のサイズ	0.7mm 20×3mm		
商品の特長			
<ul style="list-style-type: none">・ 鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとする作業に使われます。・ 超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。			

