

## EA524EB - 2 超硬付スクレーパー

刃物の材質	特殊刃物鋼 (タングステンカーバイト合金)	柄の材質	鉄
焼入れ硬度	タングステンカーバイト合金を 1100 で焼結してあります。	柄のサイズ 全長	24 × 255 255mm
刃物の板厚	0.7mm		
刃のサイズ	30 × 3mm		

商品の特長

- ・鉄の錆を落としたり、塗装の錆落とし、溶接のカスを削りとったり、あらゆる削りとする作業に使われます。
- ・超硬の刃物を使用していますので、硬いものでも簡単に削りとれ、その上、丈夫で長持ちします。

