

## 鉛ハンマー



- 鉛は非常にやわらかく重い特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。また、打撃力の微調整がしやすいハンマーです。
- ヘッド硬度 HRL 55°

品番	呼称	全長 (mm)	頭寸法(mm)		頭重量 (kg)	全重量 (kg)
			口径	長さ		
NH-05	#1/2	260	φ19	62	0.26	0.33
NH-10	#1	270	φ22	74	0.5	0.6
NH-20	#2	300	φ34	84	1.0	1.1
NH-30	#3	350	φ38	95	1.4	1.6
NH-40	#4	380	φ41	102	1.8	2.0
NH-50	#5	420	φ46	114	2.4	2.6
NH-60	#6	420	φ48	121	2.7	2.9
NH-80	#8	820	φ51	136	4.0	4.5
NH-100	#10	900	φ53	146	4.6	5.2
NH-120	#12	900	φ57	158	5.8	6.4
NH-150	#15	900	φ62	168	7.2	7.8

EA575WV-21  
EA575WV-22  
EA575WV-23  
EA575WV-24  
EA575WV-25

【用途】機械の組立 微調節作業 板金作業