

EA530B-100-450 モンキーレンチ(15° タイプ)

1. 特長

- ・ 幅狭で薄肉のジョーは狭い所でも作業が機能的にできます。
- ・ 限られた作業スペースに最大限対応できる15°の傾き
- ・ ドライブ方向如何に関わらず強力なジョー、グリップ面は平行になっています。
- ・ シャフトが完全にハンドルの中に隠れているので、より作業性を高め、より強力度を与えます。
- ・ 移動ジョーを付けかえることにより、パイプレンチとして使用することができます。
- ・ ジョー開口の予めセッティングと、ボルトのヘッド、金属の厚みなどの測定用スケール付き。
- ・ ウォームは、セットし易い粗目のギザ付、調整ウォーム部分の十分な隙間穴は手袋着用時でもスムーズにジョーを動かせられます。
- ・ ハンドルは、伝統的な広幅で、丸みのあるスチールハンドルです。
- ・ 仕上げはブラック仕上げ。

2. サイズ

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	安全荷重(Nm)	重量(g)
EA530B-100	110	13	4.0	9.0	33	60
EA530B-150	155	19	4.9	11.3	85	135
EA530B-200	205	27	6.0	12.9	1850	255
EA530B-250	255	30	8.6	15.5	320	400
EA530B-300	305	34	11.9	18.0	515	680
EA530B-375	380	43	14.0	20.0	920	1035
EA530B-450	455	53	17.7	22.5	1370	1663

