


| | | | | | |
|-----------|-------|------|----------|------|------------|
| | 全長 | 最大開口 | 能力(軟線) | 重さ | ソフトカバー品番 |
| EA532AC-1 | 165mm | 20mm | φ1.5mm以下 | 175g | EA532AC-11 |
| EA532AC-2 | 200mm | 25mm | φ2.0mm以下 | 270g | EA532AC-12 |

(ソフトタッチコンビネーションプライヤー)

本体／高炭素鋼 S55C
 くわえ部／ジュラコン®(耐熱温度:105°Cまで)
 焼入れ／完全無酸化焼入れ
 表面処理／カチオン電着塗装
 柄部／ビニールコーティング

○ 2段階調節



| | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| EA532AC-1 | 165 | 43.5 | 12 | 40 |
| EA532AC-2 | 200 | 46 | 14 | 44 |

※ジュラコン®はポリプラスチック株式会社の日本その他の国の登録商標です。

AC-2

特長

POINT 1 キズをつけない特殊樹脂装着。
(ジュラコン®)

POINT 2 樹脂が摩耗した時は、
プラスドライバー1本で簡単取り替え。
別売り

POINT 3 口開き2段階調節、
くわえ部25mm位まで。

POINT 4 針金や釘が切れます。
(2.0φ位まで。
但し、ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線材は切れま
せん。)

POINT 5 本体は、サビに
強いカチオン電着塗装。
(ニッケルクロムメッキ10倍の防錆力)

POINT 6 JIS規格品の材料、
高炭素鋼(S55C)を使用。
完全無酸化焼入れで耐久性
抜群。

AC-1

特長

POINT 1 キズをつけない特殊樹脂装着。
(ジュラコン®)

POINT 2 樹脂が摩耗した時は、
プラスドライバー1本で簡単取り替え。
別売り

POINT 3 口開き2段階調節、
くわえ部20mm位まで。

POINT 4 針金や釘が切れます。
(1.5φ位まで。
但し、ピアノ線や撚り線、
あまりに細い線材は切れま
せん。)

POINT 5 本体は、サビに
強いカチオン電着塗装。
(ニッケルクロムメッキ10倍の防錆力)

POINT 6 JIS規格品の材料、
高炭素鋼(S55C)を使用。
完全無酸化焼入れで耐久性
抜群。