


## EA599BB 引廻し鋸

### 刃の交換はワンタッチ！

- 替刃の交換は①ネジを3～4回ゆるめ  
②グリップ下部の溝の中へ刃を差込み  
③刃を斜め上の方向へ持ち上げ、  
カチッと音がすればOKです。



### 【特長】

1. 刃型は、業界初の高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く(塩ビVPパイプ専用刃型49°)切断時の食込みは抜群です。
2. 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-3)を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。
3. 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°～63°)の金切鋸刃と同等の刃先硬度があります。
4. グリップは、手袋着用でも滑らないエラストマ樹脂加工で、切断時における手元の安定感としっかりした使用感をもたせております。
5. 替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズに簡単になっています。
6. 替刃並びにグリップは、他社製品と互換性のある兼用型になっています。
7. 長刃(ロングタイプ)は、塩ビパイプ内径200mmまでラクラク切断できます。
8. 塩ビボイド用は、空調配管用化粧ケースや塩ビ製ボイド等の肉厚の薄い樹脂成形品をワレず、カケず、きれいに切断することができます。

