

EA599RA - 2 (替刃式細工鋸【厚刃】)



<仕様>

全長...420mm
刃長...180mm
刃厚...0.5mm
ピッチ...1.5mm
刃...炭素工具鋼
重量...144g
用途...一般木材・合板
 集成材・塩ビ・デコラ


替刃...EA599RA - 2S

<特長>

短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、細工性に優れており、鋸刃も厚く背金が短い為、使いやすく狭い場所での作業にも最適です。
刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保しているため、抜群の耐久性を実現しています。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。



刃先拡大



一般木材、合板などの切断ができ、厚い材料にも対応しています。



画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。