

廃番
廃番

品番	全長	刃長	刃厚	ピッチ	重量
EA599RB-1	345mm	200mm	0.7mm	2.2mm	137g
EA599RB-2	420mm	250mm		2.5mm	178g
EA599RB-3	465mm	300mm	0.8mm	3.0mm	200g
EA599RB-11	旧EA599RB-1用替刃				
EA599RB-12	旧EA599RB-2用替刃				
EA599RB-13	EA599RB-3用替刃				

(仮枠鋸)



<仕様>

- 刃…炭素工具鋼
- サヤ付
- 用途…コンパネ・角材
丸太・一般木材

<特長>

- 縦・横・斜めの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
- 刃先に超高周波エネルギーを用いて、1/1000秒台での焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靱性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保していたため、抜群の耐久性を実現しています。
- 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。



刃先拡大

オートロックケース



鋸を抜く時はストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作。鋸をケースに入れるだけでロックするので鋸刃の落下防止に役立ちます。また、左右どちら向きでも収納出来ます。