

# 倍力万能バサミ

PMU-240

野縁受け【Cバー】、野縁【Mバー】、  
ブリキ、ラス、軟鋼板など多種多様な  
材料の切断に対応。

**Cバー・Mバー**の  
切断に最適

切断対象材



野縁・野縁受け  
厚み1.2mm



軟鋼板・銅板  
厚み1.2mm  
ステンレス板  
厚み1.0mm



パンチングメタル  
厚み1.2mm



空調用ダクト(ブリキ)  
厚み1.2mm



**厚み1.2mmの  
材料もラクラクカット**

プロの職人さんから一般のご家庭での  
使用まで幅広い用途にご使用いただけ  
ます。

**パワーが約2倍!  
ヒミツは倍力機構**

歯車を応用した倍力機構の採用に  
より、従来の約半分の力での切断が  
可能です。

※写真は倍力機構の説明用に  
画像処理を加えており、実際の  
商品とは異なります。

# 倍力万能バサミ

PMU-240

倍力機構の採用で  
ラクラクカット!




品番	重量	全長	JANコード	メーカー希望小売価格
PMU-240	330g	240mm	4989065109636	6,920円

### 切断対象材

切断対象材	最大切断能力
ステンレス板	厚み 1.0mm
野縁・野縁受け (建築用鋼製天井地下材) ブリキ・ラス・軟鋼材*	厚み 1.2mm

\*軟鋼材：硬さ：80HRB以下、引張強さ：490N/mm<sup>2</sup>以下



### 野縁受け(Cバー)切断方法



1 端面をV字形に切り落とします。

2 V字形の根本から切り込みを入れ、切り進みます。

3 切り込みに合うようもう片方の面をV字形に切り、残った部分を切り落とします。

### ⚠ 取扱注意事項

- 切断作業時は、被切断材が飛散したり、切り口で負傷する恐れがありますので保護メガネ、保護手袋等の保護具を必ず着用してください。
- 作業時には、飛散した被切断材が他の人に当たらないよう十分注意を払ってください。
- 取扱説明書を必ず読み、使用目的及び仕様の範囲内で使用してください。
- 切断材料に刃が直角になる状態で切断を行ってください。刃をこじたりしますと刃が破損します。
- 工具を使用する前に刃など各部の損傷、磨耗、緩みなどがないか、必ず点検を行い、異常がある状態では使用しないでください。

取扱店

## MCC 松阪商事株式会社

本社	〒578-0965 大阪府本市庄西2丁目8-2	☎(06) 6747-6921 FAX (06) 6747-6926
東京支店	〒110-0016 東京都台東区台東2丁目25-4 たかペビル2階	☎(03) 5807-6055 FAX (03) 5807-6620
名古屋営業所	〒460-0024 名古屋市中区正木2丁目15-13	☎(052) 332-4559 FAX (052) 331-9395
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3丁目3-25	☎(092) 441-3016 FAX (092) 441-3024
広島営業所	〒730-0802 広島市中区本川町1丁目3-2	☎(082) 292-5288 FAX (082) 233-2471
仙台営業所	〒984-0042 仙台市若林区大和町4丁目15-8	☎(022) 235-6014 FAX (022) 235-6027
札幌営業所	〒062-0001 札幌市豊平区美園一条2丁目2-13	☎(011) 822-8570 FAX (011) 832-4041
北関東営業所	〒373-0851 群馬県太田市飯田町1245-1 金十清水ビル	☎(0276) 48-9116 FAX (0276) 48-9117

### 株式会社 松阪鉄工所

〒514-0817 三重県津市高茶屋小森町1814 ☎(059) 234-4159 FAX (059) 234-5571  
ホームページ <http://www.mcccorp.co.jp>