




EA550MK-100 (6本組ESD(+・-)精密ドライバー)




品番	+	A	B	軸径φ
EA550MJ-2	#0	60	97	3.0
EA550MJ-3	#1	80	97	4.0

(mm)



品番	a	b	A	B	軸径φ
EA550MK-2	0.23	1.5	40	97	2.0
EA550MK-3	0.30	1.8	60		2.0
EA550MK-4	0.40	2.0	60		2.5
EA550MK-5	0.40	2.5	80		2.5
					2.5


・導電性




- ・制電性のある作業台で使用すると、作り出された静電気はアースされます。
- ・電気抵抗は $10^6-10^9 \Omega$ です。




ブレードの直径を小さくしているため、質の高い仕事ができます。



正確な持ち位置は回転しやすくしますので、使用前の持ち位置の調節は重要です。



希望のトルクは簡単にソフトゾーンを含んだパワーゾーンを通して伝わります。この位置(ブレードの先端の近く)はねじから滑ることなく、強い緩め、締め作業ができます。ソフトゾーンは強いトルクを簡単に伝えます。



ソフトゾーン

スリムな回転ゾーンは回転キャップの下にあります。正しい持ち位置は、グリップを調節する時間が必要なく早く回転させる事ができます。