



製品詳細

ツールセット

700AD EA612SC-5
オートメカニック用

- トレー付
- ダンボール寸法：w464× d240× h345mm
- 質量：11.9kg



セット内容
全56点



●V形3段式メタルケース／●全段プラスチックトレイ付

仕様

製品名	製品番号／仕様		備考
ソケット（6角） SOCKET（6pt.）	4S-	08、10、12、13、14、17、19、21、22、24	
プラグソケット（6角・マグネット付） PLUG SOCKET（6pt. with MAGNET）	4P-	16、20.8	
ラチェットハンドル（ホールドタイプ） RATCHET HANDLE	RH40K		
エクステンションバー EXTENSION BAR	320（75mm）,321（150mm）		
ロングスパナセット LONG SPANNER SET	45M（LS-5.507,LS-0810,LS-1012,LS-1113,LS-1214,LS-1417）		
ロングメカニックめがねレンチ（45°×10°） MECHANIC OFFSET WRENCH, LONG TYPE	M44-	0810、1012、1214、1417、1921、2224	
ショートめがねレンチ（45°） SHORT OFFSET WRENCH	M46-1012		
フレアナットレンチ FLARE NUT WRENCH	M26-1012		
モンキレンチ（目盛付） ADJUSTABLE WRENCH	MW-300		
ラジオペンチ NEEDLE NOSE PLIERS	RP-150		
コンビネーションプライヤ COMBINATION PLIERS	CP-200		
強力ニッパ DIAGONAL CUTTING PLIERS	KN-150		
パワードライバー（貫通） POWER SCREWDRIVER（THROUGH TYPE）	PMD-	075、100	（-）丸軸ソフトグリップ柄
パワードライバー（貫通） POWER SCREWDRIVER（THROUGH TYPE）	PPD-	001、002、003	（+）丸軸ソフトグリップ柄
パワースタビードライバー POWER STUBBY SCREWDRIVER	PSD-M2		（-）丸軸ソフトグリップ柄
パワースタビードライバー POWER STUBBY SCREWDRIVER	PSD-P2		（+）丸軸ソフトグリップ柄
割柄ドライバー HEAVY DUTY SCREWDRIVER	YMD-150		（-）角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマー BALL PEEN HAMMER	BH-10（1ポンド）		
ブレーキシューツール BRAKE SHOE ADJUSTING TOOL	BST-110		
平タガネ CHISEL	FC165（19×165mm）		
ステンレススクレーパーナイフ SCRAPER	SSC-22		
センターポンチ PUNCH	CP125（125mm）		
ロングボールポイントL形レンチセット LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET	BL900（BL-1.5,BL-02,BL-2.5,BL-03,BL-04,BL-05,BL-06,BL-08,BL-10）		
ツールケース TOOL CASE	2215		

ソケット (6 角)




仕様

製品番号	二面幅寸法(mm) S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量 (g)
4S-08	8	12.3	22.0	9	35.0	7	50
4S-10	10	15.0	22.0	10	35.0	8	50
4S-12	12	17.5	22.0	10	35.0	10	55
4S-13	13	18.8	22.0	10	35.0	11	60
4S-14	14	20.0	22.0	12	35.0	11	60
4S-17	17	24.0	23.0	13	37.0	14	70
4S-19	19	26.0	24.0	14	38.0	16	80
4S-21	21	29.0	25.0	15	39.0	18	100
4S-22	22	30.0	26.0	15	40.0	18	110
4S-24	24	33.0	28.0	17	41.0	20	145

JISマーク表示製品

ご使用上の注意


- ⚠ 注意** ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.



プラグソケット (6 角・マグネット付)

早回しに便利なローレット加工仕上げ。

- ・ 6 角部ストロングドライブ
- ・ 薄肉タイプ
- ・ スパークプラグ専用



仕様

製品番号	二面幅寸法(mm)S	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
4P-16	16	21.0	20.6	6.5	64	12	115
4P-20.8	20.8	26.5	24.5	6.5	64	17	170

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。
／ Not normal socket. Wall is thin as is exclusively for spark plug.
- ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.



ラチェットハンドル (ホールドタイプ)

カム式

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。


- ・ ソケットホールド機構付

仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
RH40K	12.7凸	35	36.2	21.9	250	490

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない場合があります。
／ If the ball groove of sq. drive of socket or accessory is different from standard, holding mechanism often does not work.
- ・ ショックを与えるとホールド機構が外れる場合があります。／ Strong shock often causes malfunction of holding mechanism.
 - ・ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
 - ・ 左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.




エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)
320	12.7	24	16	60.5	75	14.5	125
321	12.7	24	16	135.5	150	14.5	225



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。／ Do not use with power tools.
- ・アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
／ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

ロングスパナセット

肉厚をスマートにし、フィット感をさらに向上しました。
スパナ部はやり形に仕上げ、狭い箇所での作業を容易にし、
ロングタイプのため奥まった箇所の作業を可能にしました。

- ・ 質量 : 0.34kg

仕様

製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)
LS-5.507	5.5×7	LS-1113	11×13
LS-0810	8×10	LS-1214	12×14
LS-1012	10×12	LS-1417	14×17

セット内容

6点



ご使用上の注意


- ⚠ 注意** ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use spanner suitably fitted with bolt / nut.
- ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
- ・ホルダーから工具を出し入れする時、手を挟み込まないように注意してください。
／ Beware not to pinch finger when handling tool holder.

ロングメカニックめがねレンチ（45°×10°）

従来のロングめがねレンチ（45°）より、柄部の高さが低いため周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく
周囲均等に荷重を受けるため、
強力で確実に締付けることができます。

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
M44-0810	8×10	13.0	15.5	6.0	6.5	184	50
M44-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	194	70
M44-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	219	110
M44-1417	14×17	21.0	25.0	8.5	9.5	248	140
M44-1921	19×21	27.5	29.5	10.5	11.5	306	260
M44-2224	22×24	31.5	34.5	12.0	13.5	323	310



ご使用上の注意


- ⚠ 注意** ・ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
- ・ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

ロングメカニクめがねレンチ（45°×10°）

従来のロングめがねレンチ（45°）より、柄部の高さが低いため周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けすることができます。

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
M44-0810	8×10	13.0	15.5	6.0	6.5	184	50
M44-1012	10×12	15.5	18.0	6.5	7.5	194	70
M44-1214	12×14	18.0	21.0	7.5	8.5	219	110
M44-1417	14×17	21.0	25.0	8.5	9.5	248	140
M44-1921	19×21	27.5	29.5	10.5	11.5	306	260
M44-2224	22×24	31.5	34.5	12.0	13.5	323	310



ご使用上の注意


- ⚠ 注意** ・ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

フレアナットレンチ(15°)

配管用のレンチです。
ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適です。
角度は力を加えやすい15°設計。

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) A1	寸法(mm) A2	寸法(mm) T1	寸法(mm) T2	寸法(mm) L	質量 (g)
M26-1012	10×12	21.0	24.0	6.5	8	9	10.0	155	75



ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。／ Use wrench suitably fitted with bolt / nut.
・ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
・ ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.

モンキレンチ（目盛付）

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。
ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。


仕様

製品番号	目盛表示(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
MW-300	0～35	82.0	35.5	18	304	650

※寸法Aは最大口開き幅です。

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ 口の奥で、隙間なくボルトやナットを確実にくわえてください。／ Seize bolt/nut positively, without gap at full depth.



ラジオペンチ


銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。
ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適。
くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切っております。

仕様	製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	RP-150	1.2	10	162	135

JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 警告** ・プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- ・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting copper cables.



コンビネーションプライヤ


物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。
つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。

仕様	製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)A	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	CP-200	4	32	45	10.9	205	245

JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 警告** ・鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 注意** ・支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



強力ニッパ


銅線や細い鉄線を切る工具です。
電気通信機器やラジオ、テレビなどの配線・細工・修理などに使用してください。

仕様	製品番号	切断可能径(mm)	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	KN-150	1.2	11	162	165

JISマーク表示製品

ご使用上の注意

- 警告** ・プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulation. Do not use on live lines.
- ・鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。
／ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- 注意** ・支点に近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。
／ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.



パワードライバー（貫通）



使いやすさを重視、ドライバーの機能をフル装備。


ソフトグリップは手にフィットしパワーを余すところなく先端に伝えます。

ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。

先端は強力マグネット付き。

プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状です。(PPD-002のみ)

- マグネット付
- 丸軸ドライバー
- 貫通ドライバー
- 六角ボルスター付



仕様

製品番号	先端規格(mm)	六角ボルスター 二面幅寸法(mm)	軸径(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
PMD-075	- 0.8×5.5	8	5.5	30	75	167	80
PMD-100	- 1.0×6.0	10	6.0	33	100	198	120
PMD-150	- 1.2×8.0	12	8.0	35	150	258	190
PPD-001	+ No.1	8	5.5	30	75	167	80
PPD-002	+ No.2	10	6.0	33	100	198	120
PPD-003	+ No.3	12	8.0	35	150	258	190

パワースタビードライバー




プラス先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。

- マグネット付
- 丸軸ドライバー

仕様

製品番号	先端規格(mm)	軸径(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
PSD-M2	- 0.8×6.0	6	34	25	82	40
PSD-P2	+ No.2	6	34	25	82	40



ご使用上の注意



警告

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.
- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
／ Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel.
Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.



注意

- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
／ When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.


割柄ドライバー（貫通）

よりパワフルに設計されたドライバー。

- 貫通ドライバー
- 角軸ドライバー

仕様

製品番号	先端規格(mm)	軸二面幅寸法 (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)
YMD-150	- 1.2×10.0	8.5	33	150	275	240



ご使用上の注意



警告

- プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
／ Plastic handle is not for insulated. Do not use on live lines.
- ドライバーをたがね代わりに使用しないでください。叩いたり、物をこじったりするのは、ドライバーを傷め、また事故を起こす原因になりますから絶対にしないでください。
／ Do not misuse screwdrivers for wedge or chisel.
Hammering or twisting damages screwdrivers and invite accident at a later date.




注意

- 貫通ドライバーを叩く場合はねじ面に垂直に立てて叩いてください。
／ When hitting bit-through type screw drivers by hammer, do it vertically against screw-head.

ブラックシャフトハンマー

ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。

仕様	製品番号	規格	寸法(mm)A	寸法(mm)D	寸法(mm)L	質量(g)
	BH-10	1.0ポンド	104	30	325	740




ご使用上の注意

- 警告** • 打撃時には、ハンマー頭部の打撃面の中心で行ってください。／ Work in the center of impacting face.
- 常に周囲の安全を確認し、保護めがねや防具を使用してください。／ Use goggles and protecting devices.

ブレーキシュー調整ツール

ブレーキシュー調整専用工具です。
絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。


仕様	製品番号	寸法(mm)A	寸法(mm)A2	寸法(mm)L	質量(g)
	BST-110	6.0	9.0	110	30



ステンレススクレーパー

自動車用エンジンや産業機械の各種ガasket類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。
刃部全長が短く、しなりにくいいため、細かい作業に最適です。

仕様	製品番号	寸法(mm)A	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
	SSC-22	22	1.5	180	50



ご使用上の注意

- 注意** • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。／ Do not use tool for purposes not intended.
- 刃先は非常に鋭利になっています。使用しない時は必ず刃を完全に収納してください。
／The edge of the blade is sharp. Store properly when not in use.
- 作業中、刃部には手を触れないでください。また、刃の進む方向の前にも手を置かないでください。
／Never touch the blade during operation. Never put hand in the direction of the blade as well.

ロングボールポイントL 形レンチセット

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、
高強度でありながら靱性（破断しにくい）を高め、確実な作業と安全性を
向上させました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。

- ホルダー付
- 質量：0.47kg

仕様	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)	製品番号／仕様	二面幅寸法(mm)
	BL-1.5	1.5	BL-05	5
	BL-02	2	BL-06	6
	BL-2.5	2.5	BL-08	8
	BL-03	3	BL-10	10
	BL-04	4		



セット内容

9点



ご使用上の注意

- 注意** • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
／ Ball-point portion is made thinner.
Do not apply excessive force when using ball-point type.