


EA557AK-200、-250

(-) パワーグリップ割柄ドライバー



品番	先端	軸長	全長	重量
EA557AK-200	9.5 × 1.2mm	200mm	307mm	193g
EA557AK-250	12 × 1.6mm	250mm	357mm	218g

取扱中止

- 軸径…φ9mm
- ハンドル長…107mm
- ハンドル幅…φ43mm
- 幅広の先端形状
- 打撃できる貫通柄
- ハンドル部の断面は丸みを帯びた三角形状になっており作業台からの転落防止になります。



ハンドル末端部に打撃ポイント付



樹脂製ハンドルは力を掛けやすい、厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。

割柄ドライバーとは…

通常のドライバーより頑丈に出来ている為、打撃に強く、スポット溶接はがしやタイルはがし、バリ取り等本来の用途の他に叩く、こじるといったハードな作業にもお使い頂けるドライバーです。