






	A	B	C	D	E	F	G
EA557C-13	—	—	No.1	150	5	235	26
EA557C-14	—	—	No.1	200	5	285	26
EA557C-15	—	—	No.1	250	5	335	26
EA557C-23	—	—	No.2	150	6	242	30
EA557C-25	—	—	No.2	250	6	342	30
EA557C-26	—	—	No.2	300	6	392	30

(細軸ドライバー) (単位mm)



グリップの回転トルク



ドライバーのねじり強度

高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を使用しているため靱性・耐磨耗性にすぐれています。  
トルクは $\oplus$ NO.2でJIS規格の50%アップのトルクに耐えます。