

EA579BA-21 , -22

(革すき) **※全て取扱中止になりました。**



	全長	刃長	刃幅	本体重量
EA579BA-21	222mm	92mm	60mm	90g
EA579BA-22	220mm	90mm	63mm	85g

- 材質・・・刃部：SUS420J2(総焼入製・フッ素樹脂コーティング)
グリップ部：グレードポリプロピレン
- 腰の硬さ・・・硬
- 基部総焼入・・・高硬度HRC52°
- 耐熱温度・・・110℃
※フッ素樹脂コート耐熱温度は260℃ですが、グリップの耐熱温度が110℃ですので
本品の耐熱温度は110℃となります。
- シール、ガム、サビ、ペンキ、接着剤、テープなどのあらゆるハガシ作業に！
- 粘着物の剥離、塗布など、フッ素樹脂がベタつきを防止して、作業を円滑に行なえます。
- 刃部に汚れが付着しても簡単にキレイに出来ますので、衛生的にご使用頂けます。